




Pushing Performance
Since 1945

Han E 16 Pos. M Insert Screw



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 016 2601
规格	Han E 16 Pos. M Insert Screw
浩亭电子目录	https://harting.com/09330162601

标识

类别	插芯
系列	Han E [®]

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
尺寸	16 B
带电线保护	有
针数	16
接地针	有

技术参数

导体截面积	0.75 ... 2.5 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 18 ... AWG 14
额定电流	16 A
额定电压	500 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
额定电压符合CSA	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

拧紧力矩	0.5 Nm 插针螺钉M3
	0.5 Nm M3固定螺栓
	1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH1
	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	1
净重	80 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140572140
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522