

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

Ningbo Self Electronics Co. Ltd.
328 Songjiang West Road Yinxian Central Zone
311402 NINGBO

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektronischer Konverter
Electronic convertor

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61046 (VDE 0712 Teil 24):1995-04 EN 61046:1994
DIN EN 61046/A1 (VDE 0712 Teil 24/A1):1997-07 EN 61046:1994/A1:1996

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 21379-3441-0016 / 4027Y F12 / SF
File ref.:

Anzahl Nr.: 138/137

Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-09-18

Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*

Ningbo Self Electronics Co. Ltd., 328 Songjiang West Road, Yinxian Central Zone, 315192 NINGBO, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2137900-3441-0016 / 14791 / F120 / SF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2002-06-07 2001-09-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 138437.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 138437.

Konverter, elektronisch *Convertor, electronic*

21.97

Typ(en) / *Type(s)*:

A) SET70R

5.00

B) SET70C

5.00

Warenzeichen

SELF or OWNIC

Trademark

Bemessungsspannung und

AC 220...240 V; 50 Hz

Stromart

*Rated voltage and nature of
current*

Nennspannung sekundär

AC 11,6 V

Rated voltage secondary

Nennleistung

20...70 W

Rated power

Schutzmaßnahme

Schutzklasse II

*Protection against electric
shock*

class II

Ausführung

Unabhängiger, stationärer Konverter mit

Schutzkleinspannung (SELV äquivalent)

Classification

Independent, stationary SELV equivalent convertor

Max. zulässige

ta 40 °C

Umgebungstemperatur

*Max. permissible ambient
temperature*

Fortsetzung siehe Blatt 3
continued on page 3

