





Données techniques

N216

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	80 mm
D - Diamètre Extérieur	140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	26 mm
E - Cote sur rouleaux	125,3 mm
F - Cote sous Rouleaux	95,3 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	101,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	1,47 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	118000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	122000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	14500000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	34200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	28800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	89 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	131 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	126,6 mm



N216

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dc max - Diamètre de passage max BE	123,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement	2 mm
r1a - Rayon max de raccordement	2 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = F_r$$

Charge radiale statique équivalente

$$P_o = F_r$$



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15