


Technical Datasheet

Product Management News

FR 09/25

Étiquettes HF On metal



Ces étiquettes RFID pour surfaces métalliques sont des étiquettes haute fréquence (HF, compatibles NFC) conçues pour être **utilisées directement sur des surfaces métalliques**.

Ces étiquettes peuvent être personnalisées par impression de texte, logo, code-barres, flashcode, etc.

Leur design et leur grande flexibilité leur permettent d'épouser des surfaces courbes, telles que le contour de cylindres ou de fûts métalliques.

Advantages:

- Différentes tailles possible
- Identification de pièces métalliques
- Étiquettes haute fréquence (HF)
- Personnalisables
- Imprimables par impression à transfert thermique

Specifications

Fréquence	HF 13.56MHz
Protocole	ISO14443A 106K bits/s ISO15693 53K bits/s (NFC)
Puces disponibles	NXP Icode SLiX, NXP Mifare 1K, NXP Mifare Ultralight, NTAG213...
Nombre de cycle d'écriture/effacement	100 000 cycles à 25°C
Épaisseur	0.65 +/- 0.05mm
Matériau de l'antenne	Aluminium, cuivre
Conditionnement	Par rouleau
Couleur	Blanc
Matériau	PET + isolant à base de ferrite (standard: 0.2mm)
Taille de l'étiquette	30 X 15 mm
Taille de l'antenne	26 X 11 mm
Adhésif	Adhésif standard
Certifications	RoHS, CE
Quantité sur un rouleau	1000pcs
UNS (reference)	912-42575