




RCJTY20-TV-VA-FD [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	64,8 mm	Largeur de bride
H	114 mm	Hauteur de bride
U	33,7 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	10.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	5.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	280 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	8.500 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,25 kg	Poids

Cotes de montage

J	90 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	2,5 mm	Cote sur plats



Dimensions

A	26,5 mm	Hauteur logement
A ₁	11,4 mm	Épaisseur de bride
A ₂	15,4 mm	Distance piste
B	31 mm	Largeur
B ₃	31,4 mm	Distance housing centre to cap end
S ₁	18,3 mm	Distance raceway to locking device
V	64,8 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

GEH.CJT04-TV-WHT	Corps de palier
GYE20-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK04-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.