

停止スイ ッチ

84-6331.2B40

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/84-6331.2...>

お客様の製品:



84-6331.2B40 停止スイッチ

前面

フロント寸法: Ø 32 mm

フロント形状: 丸形

取付け

取付け穴: Ø 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 黒

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: マッシュルームヘッド

レンズ 外観: 不透明

レンズ: 丸形

スイッチング ポジション リング: 黒

照光 色: 赤

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

スイッチ定格 AC 銀接点(金めっき)

EN IEC 60947-5-1に準拠、サービスカテゴリ AC-15

電圧

120 VAC

240 VAC

電流

3 A

1.5 A

スイッチ定格 AC 銀接点(金めっき)

EN IEC 60947-5-1に準拠、サービスカテゴリ DC-13

NO接点

NC 接点

NO/NC 接点

(48VA)

(60 VA)

12 VDC/2.0 A

12 VDC/2.5 A

125 VDC/0.22 A

DC24V/2.0A

24 VDC/2.5 A

250 VDC/0.11 A

48 VDC/1.0 A

48 VDC/1.25 A

60 VDC/0.8 A

60 VDC/1.0 A

接点:

1 NC / 1 NO

定格電圧:

5 - 30 V DC (LED)

定格動作電圧 **Ue**:

EN IEC 60947-1に基づく AC250V/DC

定格インパルス耐電圧 **Uimp**:

4 kV、EN IEC 60947-1に準拠

定格絶縁電圧 **Ui**:

EN / IEC 60947-1に準拠した250 V

定格短絡電流:

1 000 A、短絡装置 6 A gG タイプ(EN 60947-5-1)

推奨最低動作データ:

電圧

1 VAC/DC

電流

1 mA

スイッチング定格:

250 V AC @ 1,5 A

電氣的寿命:

5万回操作

電氣強度:

500 VAC、50 Hz、1 分間 DIN IEC 60512-2 に準拠

過電圧カテゴリ:

III, EN / IEC 61058-1に準拠

汚染度:

3、EN IEC 60947-1に準拠

保護等級:

II, EN / IEC 60947-5に準拠

規格:

EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、DIN EN ISO 13850、EN IEC 60204 に準拠

熱電流 **Ith**:

5 A

機械的特性

端子:

フラットリボンケーブル 300 mm

接点 材質:

金

スイッチング動作:

オルタネイト

スイッチング方式:

スローメーカースイッチングエレメント

リリースタイプ:

ツイストリリース

機械的寿命:

操作回数 ≥ 5万回

操作力:

20 N ±4 N

操作トラベル:

約 4mm

締め付けトルク: フィキシングナット 0.8 Nm

重量: 0.028 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP65, IP66, IP67、DIN EN 60529に準拠

IP保護等級: IP20背面

IK保護等級: IK07 (IEC 62262に準拠)

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 25 ° C ... + 85 ° C

耐衝撃性: 最大 150 m / s²、パルス幅 11 ms、3 軸、(準正弦波 EN IEC 60068-27 準拠)

耐振動性: 最大 50 m / s² 10 Hz ~ 500 Hz、10 サイクル、3 軸 (正弦波 EN IEC 60068-2-6)

耐候性: 耐湿性、周期性: 96時間、+ 25 ° C / 97 %、+ 55 ° C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-30に準拠
耐湿性、定常状態。56日、+ 40 ° C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠
生理食塩水ミスト: 96時間、+35°C、NaCl溶液、EN IEC 60068-2-11に準拠
乾熱処理: 96時間、+70°C、EN IEC 60068-2-2に準拠
低温: 96 時間、- 40 ° C (EN IEC 60068-2-1 に準拠)
EN IEC 60068-2-5に準拠した模擬太陽放射試験SA2および耐候性試験SB1

認証

認証: CB (IEC 60947-5-1. IEC60947-5-5), CCC, UL NKCR

準拠: CE, 2006 / 42 / EC (MD), 2011 / 65 / EC (RoHS)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: 停止スイッチ, Ø 22.3 mm, Ø 32 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, 黒, プラスチック, 不透明, 丸形, 1 NC / 1 NO, オルタネイト, フラットリボンケーブル 300 mm, IP65, IP66, IP67、DIN EN 60529に準拠, ツイストリリース, 赤

素材: プラスチック、UL 94 V0に準拠

ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック、UL


製品属性: 時計回りにツイストロック解除

ヒント: 位置表示リング 黒
時計回りにツイストロック解除
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。


説明 コンポーネント:

ダブルブレイクスイッチシステムは、以下のスイッチング機能用に供給することができます：1ノーマルクローズ、2ノーマルクローズ、1ノーマルクローズ+1ノーマルオープン。ノーマルクローズ接点は、EN 60947-5-5に準拠し強制開離されます。、アクチュエーターハウジングの材質：UL94 V0に準拠したプラスチック、レンズ材質 UL94 V2準拠のプラスチック

配線図：




コンポーネント レイアウト：



A = ケーブル
B = 白
C = 茶
D = 緑
E = 黄色
F = 灰色
G = ピンク
H = 端子
I = 照明

マウントカットアウト：



寸法図：

