




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application		
Version	version rainurée, pour capteurs de niveau, LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Résistance à la dépression	-1000 mbar	-0,1 MPa
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16	
Données mécaniques		
Poids [g]	620	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)	
Raccordement capteurs	taraudage G 3/4 taraudage	
Raccord process	taraudage G 3/4 filetage extérieur	
Longueur L [mm]	1200	
Accessoires		
Fourniture	Joint d'étanchéité: 1	
Accessoires en option	Pièce de centrage pour tubes coaxiaux: 1, E43222	
Remarques		
Remarques	en cas d'utilisation dans des conditions DNV GL, une pièce de centrage supplémentaire doit être montée	
Unité d'emballage	1 pièces	