


Skjermarm/-feste SELECT PLUS med arm for 2 skärmar med bordsinfästning

Artikkelnummer	509723	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546735016
Emballasjeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	5902 G
Base EAN	4005546735016	Opprinnelsesland	CN



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Skjermfeste med fleksible armer for 2 skjermer, inkludert mulighet for individuell montering ved hjelp av gjennomskruing og bordklemme
- Skjermhøyde, -vipp og -posisjon kan justeres enkelt og individuelt for å legge til rette for ergonomisk arbeid
- Kan roteres 90° for arbeid i stående eller liggende modus
- Enkelt å få armene i ønsket posisjon takket være individuell justering av fjæren
- Universelt VESA-feste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- For standardskjermer på opptil 32" og 8 kg
- Kabelhåndtering: Skjermkabelen føres langs skjermfestet ved hjelp av innvendige kabelkanaler og en klemme, noe som beskytter mot kabelbrudd.

Skjermarm/-feste SELECT PLUS med arm for 2 skärmar med bordsinfästning

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	1086
Utvendig høyde (mm)	450
Utvendig dybde / lengde	145 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	2 Monitor(s)
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse på Monitor	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Displayet kan roteres [°]	90
Justerbart display som kan låses på plass	ja
Monitor / Skjermens dreieområde	90° horisontal
Monitor Trinnløs justerbar helning	+ 90° / - 90°
Mulighet for bevegelse	Kan dreies, vippes, svinges, justerbar høyde, skyvbar
Bordtykkelse / stift diameter	10 - 50 mm
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	Hver 8 kg
VESA-standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Type base / feste	Bordklemme, Bordstift