



Protection chimique

ULTRANITRIL 377

Contact prolongé (voire immersion) | port continu



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



4122X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 407



X1XXXX

CATÉGORIE 3

Dextérité EN ISO
21420: 5/5



0334

Confort et résistance mécanique renforcée pour une protection chimique durable

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire



Confort

- Adapté au port longue durée ; confort du support textile intérieur, pas de couture au niveau de la surface de travail



Durabilité

- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Protéger l'environnement

- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Industrie automobile
- Industrie du papier
- Collectivité: Nettoyage

APPLICATIONS

- Manipulation de vannes
- Fabrication et application de peintures et vernis
- Nettoyage de cuves
- Mélangeage de produits chimiques
- Dépotage de fuel
- Manutention et transport de produits chimiques
- Fabrication de machines-outils
- Assemblage automobile
- Imprimerie
- Travaux courants de nettoyage



Protection chimique

ULTRANITRIL 377

Contact prolongé (voire immersion) | port continu

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES			
					
NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
4	1	2	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)				
					
NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Petites projections de métal fondu
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Propagation de flamme

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
TYPE A	
A: Méthanol	
J: n-Heptane	
K: Soude caustique 40%	
O: Ammoniaque 25%	
P: Peroxyde d'hydrogène 30%	
T: Formaldéhyde 37%	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Vert
Longueur (cm)	38
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	5 paires/sachet 50 paires/carton
-----------	-------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/19/0480
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France