

R2200-E - Pour le bricoleur exigeant



Puissance extrême de 2200 W avec régulation électronique

Montée en Température Rapide et stable grâce à sa technologie de chauffe en Céramique, qui assure de hautes performances pour les applications les plus techniques en usage intensif.
L'affichage LED communique les débits d'air et températures sélectionnés (3 réglages différents). Ces réglages conviennent pour tout type d'application. Sa régulation de la puissance en fait l'outil idéal pour les tâches à grande échelle telles que le décapage de la peinture, la soudure à basse température ou le covering de voiture. Le R2200-E intègre une poignée de protection et un fusible thermique, pour travailler en toute sécurité. Les accessoires (buses, gaines thermorétractables ...) sont disponibles séparément.

2 YEAR GUARANTEE

Spécifications du Produit
- Puissance : 2200 W
- Plage de Température : 60-350-650°C
- Débit d'air : 250-500 L/min
- Voltage : 220-240V / 50Hz
- Poids de l'outil : 0,9 kg





Caractéristiques
- Puissance max. avec système de chauffe en céramique
- Indicateur LED de température résiduelle, pour ranger l'appareil ou l'échange d'accessoires de manière sûre
- Régulation électronique de puissance pour une précision optimale en fonction de l'application souhaitée
- 3 réglages de température allant jusqu'à 650°C
- Débit d'air élevé - 3 positions
- Poignée antidérapante bi-matière pour le confort
- Design ergonomique et protection de poignée
- Base stable en caoutchouc pour garantir un travail en position verticale, avec les mains libres
- Disponible dans une boîte en carton robuste

Residual heat
250-500 l/min
2200 Watt
CE
60-650°C
Ceramic heater

Description	Art. No	EAN	Dimensions	PCB	Poids
R2200E - Boîte	5001343	4051661031403	285x100x250 mm	5 pcs	1,3 kg

Rapid®
SVENSKEFFIXITY