





ZP2V, Distributeur économe en vide ZP2V-B5-05

Taille du raccord fileté de la ventouse	B5 (M5, Taraudage)
Orifice	05 (0.5 mm)
-	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Raccord d'entrée pneumatique	Taraudage M5 x 0.8
Raccord de sortie pneumatique	Filetage M5 x 0.8
Débit d'écoulement	96 l/min (ANR)
Degré de filtration nominale de l'élément	40 µm
Weight	0.005 Kg



Construction



Nomenclature			
No.	Description	Matière	Traitement de surface
1	Corps A	Laiton	Nickelage chimique
2	Corps B	Laiton	Nickelage chimique
3	Distributeur	Aluminium	—
4	Joint torique	HNBR	—
5	Ressort	Acier inox	—
6	Cartouche	CAC403 ou équivalent	—
7	Joint	NBR + Acier inox	—

-

-

[ZP2V-B_FR.pdf](#)