
Brand of NTN corporation



Données techniques

UCSP204


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC204G2, SP203-205/47

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	21 mm
B - Largeur Bague Intérieure	31 mm
d - Diamètre arbre	20 mm
G - Graisseur	R1/8"

UCSP204
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	78 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement	41 mm
L - Longueur du logement	264 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	225 mm
S - Distance face / centre du palier	12,7 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	12800000 mN
C0 - Capacite de charge statique	6650000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Châssis tendeur 2	SPR11
Châssis tendeur 3	SPR12
Châssis tendeur 4	SPR14
Masse	1,57 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m