

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子



3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



刀闸分断接线端子，带测试插座螺栓，用于插入测试插头，标称工作电压: 500 V，额定电流: 16 A，第一层，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 2.5 mm<sup>2</sup>，接线容量：0.2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>，安装: NS 32，NS 35/7.5，NS 35/15，颜色: 黄色

## 优势

- 电流负载能力高达16 A
- 节省空间的设计

## 商业数据

订货号	3048551
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1231
产品关键代码	BE1231
GTIN	4046356056090
单件重量(含包装)	13.245 g
单件重量(不含包装)	12.435 g
原产地	CN

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子



3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	分断接线端子
位数	1
连接量	2
行数	1
电位	1

### 绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

### 电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

### 连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm <sup>2</sup>

### 第一层

螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	8 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
横截面 AWG	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
导线横截面 , 柔性[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 ( 套管不带塑料绝缘管 )	0.25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面 ( 带塑料绝缘管的套管 )	0.25 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
包含插拔式桥接件在内的接线容量 , 刚性	4 mm <sup>2</sup>
包含插拔式桥接件在内的接线容量 , 柔性	4 mm <sup>2</sup>
2根横截面相同的导线 , 刚性导线	0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
2根横截面相同的导线 , 柔性导线	0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
2根具有相同横截面的导线 , 柔性 , 带套管但不带塑料套管	0.25 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
2根具有相同横截面的导线 , 柔性 , 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
标称电流	16 A
最大负载电流	16 A (当连接截面积为4 mm <sup>2</sup> 的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm <sup>2</sup>

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子

3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>



## 尺寸

宽度	6.2 mm
高度	51 mm
NS 32深度	63.5 mm
NS 35/7,5深度	58.5 mm
NS 35/15深度	66 mm

## 材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) )	125 °C
绝缘材料相对温度指数 ( 电气 , UL 746 B )	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

## 电气测试

### 电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试

### 温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 1.5 mm <sup>2</sup>	0.18 kA
结果	已通过测试

### 工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

## 机械特性

机械参数	
开 口 式 侧 板	否

## 机械测试

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子

3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>



## 机械强度

结果	已通过测试
----	-------

## 载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

## 导线损坏和松动测试

导线横截面 / 重量	0.2 mm <sup>2</sup> / 0.2 kg
	4 mm <sup>2</sup> / 0.9 kg
	6 mm <sup>2</sup> / 1.4 kg
结果	已通过测试

## 环境和真实条件

### 针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

## 安装

安装类型	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子




3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

图纸

电路图



# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子



3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

## 认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

		额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
使用组 B		600 V	15 A	22 - 14	-
使用组 C		600 V	15 A	22 - 14	-

		cULus	EAC
		认证ID: E60425	认证ID: EACKZ 08593

		额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
使用组 B		300 V	15 A	22 - 12	-
使用组 C		300 V	15 A	22 - 12	-
使用组 F		500 V	15 A	22 - 12	-
使用组 D		600 V	5 A	22 - 12	-

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子



3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

### ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UK 5-MTK-P/P YE - 刀闸分断接线端子



3048551

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048551>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	3e3c5ca2-b5e6-4253-ac41-ae9145f22a02

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn