



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di prese	2
Configurazione poli di uscita	2P + E
Presa standard	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
Descrizione presa standard	Lato terra
Posizione terreno	45° ground lug
Corrente nominale	16 A

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Alimentazione
Schermo	With shutter
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero di moduli	4 moduli
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Antracite (RAL 7021)
Collegamenti - morsetti	IPT (Isolates Piercing Terminal) Morsetti a vite
Sezione dei fili	0...2,5 Mm ² cavi, 2 - rigidità cavo: flessibile 0...2,5 mm ² cavi, 2 - rigidità cavo: rigido
Minimum load breaking capacity	100 operazioni 1.25In e 1.1Un, cos phi = 0,6
Durata elettrica	10000 cicli, cos phi = 0,8
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm a 500 V
Resistenza dielettrica	2000 V
Materiale	PC: copertura meccanismo
Finitura superficie	Verniciato
Quantità per set	Set da 1 flow-pack
Norme di riferimento	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Certificazioni prodotto	Aenor[RETURN]EAC
Profondità di incasso	31,1 mm
Profondità	40,4 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	90 mm
Peso netto	0,077 kg

Trattamento superficiale	Painted
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...35 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D
Caratteristiche ambientali	Acetone Decolorante UV resistente Benzina Olio Alcol Liquido per lavaggio finestre Sapone liquido

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	53