

Pulsador luminoso Ø 19 mm Contacto de plata

Distribuido por
Rs-online



82-5552.1124



<https://rs-online.eao.com/component/82-5552.1...>

Su producto:



82-5552.1124

Pulsador luminoso Ø 19 mm Contacto de plata

FRONTAL

Dimensiones frontales: Ø 22 mm

Forma frontal: redondo

Material del marco frontal: Aluminio

Forma del marco frontal: rasante

MONTAJE

Orificio de montaje: Ø 19 mm

Tipo de montaje: Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Lente Color: Natural

Lente Material: Aluminio

Lente Iluminación: iluminable

Lente Forma: rasante

Lente Óptica: opaco

Luminaria Color: Azul

Forma de la iluminación: Anillo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de conmutación y corriente conmutada:

según IEC 60947-5-1 (contactos de plata)

Categoría de servicio AC-15

Voltaje

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

Corriente

1 A

1 A (versión M12)

1 A

0,5 A

Categoría de servicio DC-13 (contactos de plata)

Voltaje

24 VCC

35 VCC

110 VCC

220 VCC

Corriente

0,7 A

0,5 A (versión M12)

0,2 A

0,1 A

según UL 508 (contactos de plata)

$\cos\phi$ 0,75 ... 0,8

Voltaje

120 VAC

240 VAC

24 VAC

Corriente

5 A

3 A

1 A

Contactos:

1 C

Tensión de funcionamiento:

24 V DC

Corriente de funcionamiento:

7 mA

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

250 VAC

Tensión de aislamiento nominal Ui:

250 V

Capacidad de conmutación:

240 V

Vida útil eléctrica:

50 000 ciclos de operación

Rigidez eléctrica:

1500 VAC, 50 Hz 1 minuto entre terminales y tierra

Grado de polución:

2, según EN IEC 60947-1

Corriente térmica Ith:

5 A

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal:	Terminal de tornillo
Material del contacto:	Plata
Función de conmutación:	Momentáneo
Sistema de conmutación:	Elemento conmutador de ruptura brusca
Vida útil mecánica:	1 millón de ciclos de operación
Fuerza de actuación:	4 N ... 7 N
Recorrido de operación / distancia de actuación:	aprox. 3 mm
Par de apriete:	0.5 ... 0.6 Nm, Terminal de tornillo 0.1 Nm
Peso:	0.018 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL


Protección frontal:	IP65, IP67
Temperatura de funcionamiento:	– 30 °C ... + 70 °C
Temperatura de almacenamiento:	– 40 °C ... + 80 °C
Resistencia a golpes/resistencia a impactos:	Máx. 500 m / s ² según IEC 60068-2-27
Resistencia a vibraciones:	10 ... 500 Hz, amplitud 1.5 mm p-p según IEC 60068-2-6
Resistencia ambiental:	Calor húmedo, 21 días según IEC 60512-11

CERTIFICADO


Aprobaciones:	CB, CCC, C UL, UL
Conformidades:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	Conforme a REACH
RoHS:	Conforme a RoHS

OTROS


Descripción breve:	Pulsador luminoso Ø 19 mm Contacto de plata, Momentáneo, 240 V, 24 V DC, 1 C, Terminal de tornillo, redondo, Aluminio, Azul, Natural
Tipo de luminaria:	LED único
Tamaño de la carcasa:	19 mm
Esquema de conexión:	




Disposición de los componentes:



Orificios de montaje:



Dimensiones:



A = Terminal de soldadura
B = Conexión de tornillo