

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules

R9H13404

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                             | Resi9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nom du produit                    | Resi9 CX                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de produit ou équipement     | Enveloppe                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de coffret                   | Coffret de répartition                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 13                                                                                                                                                                                                                                      |
| Équipement fournis                | 1 x kit de marquage<br>3 x plaque d'obturation<br>2 x support bornier<br>2 x borniers de phase et neutre<br>1 x bornier de terre<br>1 x couvercle avant<br>4 x rail Din<br>4 x protection d'étiquette<br>1 x étiquette avec inscription |
| Type de porte                     | Sans                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes                            | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                           | Boîtier : blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                              |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                    | Saillie                                                                            |
| Nombre de rangées horizontales             | 4                                                                                  |
| [In] courant nominal                       | 90 A se conformer à CEI 60670                                                      |
| Type de rail                               | DIN                                                                                |
| Description de la plaque de montage        | Sans plaque de montage                                                             |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE                                                                      |
| Nombre de borniers                         | 1 terre avec 48 sortants<br>2 phase / neutre avec 7 sortants                       |
| Départs du bornier répartiteur             | 6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² pour terre<br>2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre |
| Matière du coffret                         | Matériau auto-extinguible                                                          |
| Poids du produit                           | 2305 g                                                                             |
| Largeur                                    | 252 mm                                                                             |
| Hauteur                                    | 625 mm                                                                             |
| Profondeur                                 | 108 mm                                                                             |
| Profondeur intérieure                      | 106 mm                                                                             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|            |        |
|------------|--------|
| Pays cible | France |
|------------|--------|

## Environnement

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                                   | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11                                            |
| Degré de protection IP                         | IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529<br>IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08 conforme à EN 50102<br>IK08 conforme à CEI 62262                              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C                                                                        |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 26,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 65,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,600 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 35         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 104,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 20 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 11 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.9 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 7 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                           |
| Emballage sans plastique          | Non                                                           |
| Numéro SCIP                       | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                          |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Le produit contient des halogènes au-delà des seuils          |
| sans PVC                          | Oui                                                           |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 31                                         |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                          | Oui                                        |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits  
Resi9



Easy entry cable by the 4 sides or the bottom of the enclosure



Large space under the frame allowing insertion of cables and hands for easy installation



Can accommodate all types of modular switchgear



Removable DIN rail for easier cable routing