

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Doppelthermostat 250V - Temperaturbereich 0 bis 60°C - 1NO/NC - °F

NSYCCOTHDF

EAN Code: 3606480152542

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp	Doppelthermostat
Temperatureinstellungsbereich	0...60 °C
Angezeigte Informationen	Temperatur in °F

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	250 V
Sensortyp	Bimetall
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Schließer/Öffner
Kontaktwiderstand	10 MOhm
Lebensdauer in Zyklen	100000 Zyklen
maximale Schaltleistung	2 A 120-250 V AC induktiv pf: 0,6 10 A 250 V AC ohmsch 15 A 120 V AC ohmsch 30 W DC
elektrische Verbindung	4 terminals, Klemmkapazität: 2,5 mm²
Montagemodus	Geklippt
Höhe	Extern: 68 mm
Breite	Extern: 56 mm
Tiefe	Extern : 44 mm
Produktgewicht	40 g
Montageort	Auf der Montageplatte 35 mm DIN-Schiene Spacial-Profil Quertraversen
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...80 °C
Schutzart (IP)	IP20
Hysterese	7 K +/- 0.4K
Hysterese	7 %
Anzahl von Ausgängen	1 heating function 1 ventilation function
Material	PC
Farbe	Hellgrau

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Flammenfestigkeit	Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0)
Produktzertifizierungen	UL

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	104,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
SCIP-Nummer	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No