

CARATTERISTICHE

- Epossidico multiuso
- Il tempo di gel epossidico è 4-6 minuti
- Doppia siringa per un facile rapporto di miscelazione
- Temperatura d'esercizio fino a 60 °C.
- Resistente all'acqua e a un'ampia gamma di solventi.
- Rapid cure di 2 ore a temperatura ambiente

Adesivo epossidico a doppia cartuccia trasparente da 24 ml RS Pro

Codice RS: 132-605



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

La gamma di resine epossidiche a presa rapida RS PRO è stata formulata per garantire un legame adesivo solido e affidabile. Questo set di adesivi epossidici rapidi bicomponente è fornito in due tubetti per un'applicazione facile e pulita. Questo adesivo ad elevata resistenza e ad alte prestazioni può essere utilizzato con la maggior parte dei materiali come vetro, legno, metalli e plastiche.

Specifiche generali

Compatibilità dei materiali	Ceramica, vetro, metallo, plastica, pietra, legno
Colore	Trasparente
Tipo di pacchetto	Cartuccia doppia
Dimensione contenitore	24ml
Caratteristiche speciali	Adesivo epossidico bicomponente Rapid Setting
Composizione chimica	Resina epossidica
Odore	Mercaptano
Forma fisica	Solido
Durata utile (a 23 °C)	20g 3 -4 minuti campione
Applicazioni	Incollaggio , Tenuta , Rivestimento
Rapporto di miscelazione (in peso)	100:80 25 100:100 25 100:120 24

Specifiche meccaniche

Materiale di riempimento	Epossidico
Descrizione viscosità	10Pa.s 7Pa.s
Resistenza alla pelatura (alluminio)	Resistenza alla pelatura del pezzo a T (DIN 53282), piastre in acciaio decapate in HCl (DIN 53281) tempo di presa resistenza legame N/mm2 3 giorni @ temperatura ambiente. 4

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima	60 °C.
----------------------------------	--------

