



# 4b Externa IP55



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Custodia IP55 2M e 3M

**SERIE E**

### Campo d'applicazione

Garage, cantine, balconi, terrazze, sottoportici, perimetro esterno di edifici, giardini, bagni pubblici, spogliatoi, cucine industriali, laboratori ecc..

### Conformità

Direttiva RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE



Made in P.R.C

### Custodia IP55 con presa elettrica

Custodia in materiale plastico grado di protezione IP55 con prese elettriche disponibile in 2M o 3M con sportello apribile







### Compatibilità innesto

Bticino®, Gewiss®

### Codici e ingombri

| Tipo | Colore   | Codice         | A      | B     | C     |
|------|----------|----------------|--------|-------|-------|
| 2M   | RAL 7035 | 4B.IP55.BT.CU  | 80,50  | 80,50 | 65,50 |
|      | RAL 7035 | 4B.IP55.H21    | 80,50  | 80,50 | 65,50 |
| 3M   | RAL 7035 | 4B.IP55.H21.CU | 100,00 | 70,50 | 60,00 |
|      | RAL 7035 | 4B.IP55.H21.XL | 100,00 | 70,50 | 60,00 |

Misure in mm



### Principali caratteristiche

- Grado di protezione IP55.
- Scatola esterna da 2 moduli o 3 moduli
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): 650°C
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Resistenza agli urti meccanici IK 08 (urti fino a 6J)
- Temperatura d'installazione e impiego: -25°C, +70°C
- Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I) Prodotto in Italia
- Dotata di sportello

### Caratteristiche dei materiali

Tecnopolimero termoresistente a base di ABS con elevata resistenza ai raggi UV privo di alogeni