


1115573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1115573>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

多模OM2双芯跳线，ST-SC，UPC端面，长度2米



优势

- 综合性测试，根据IEC 61753-122-2和IEC 61753-1类别 C
- 符合IEC 61300-2-1标准的温度变化测试
- 振动测试符合IEC 61300-2-1标准
- 电缆连接的拉伸强度符合IEC 61300-2-5
- 具备优异光学和机械性能的多模尾缆，适于室内安装
- 通过LSZH外护套以及UL 94 V0组件实现防火保护
- 在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
- Satisfies optical and mechanical industry standards
- 采用UPC抛光的连接器，可达到理想的衰减值

商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1115573       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | ABNIBC        |
| 产品关键代码     | ABNIBC        |
| GTIN       | 4063151040093 |
| 单件重量（含包装）  | 38 g          |
| 单件重量（不含包装） | 21 g          |
| 原产地        | CN            |

技术数据

产品属性

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品类型 | 预安装数据电缆          |
| 位数   | 2                |
| 连接图表 | ST/UPC-SC/UPC连接器 |

电气特性

|      |        |
|------|--------|
| 传输介质 | 多模玻璃光纤 |
|------|--------|

机械特性

|           |      |
|-----------|------|
| 短期／长期张力强度 | 70 N |
|-----------|------|

机械参数

|       |       |
|-------|-------|
| 插／拔周期 | ≥ 500 |
|-------|-------|

材料规格

|              |      |
|--------------|------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0   |
| 外护套，材料       | LSZH |

尺寸

外部尺寸

|      |      |
|------|------|
| 最小外径 | 2 mm |
| 最大外径 | 4 mm |

连接器

连接2

|    |         |
|----|---------|
| 类型 | 插头 SC双工 |
|----|---------|

电缆/电线

|           |            |
|-----------|------------|
| 电缆长度      | 2.00 m     |
| 电缆重量      | 5.30 kg/km |
| 光缆类型      | 多模玻璃光纤     |
| 光缆类型      | 紧套         |
| 电缆缩略语     | I-V(ZN)H   |
| 电缆结构      | 8字缆        |
| 电缆外径      | 2.00 mm    |
| 外护套，材料    | LSZH       |
| 外护套，颜色    | 橙色         |
| 单线，绞线数量   | 2          |
| 单根导线直径    | 900 µm     |
| 弯曲半径，长期   | 50 mm      |
| 短期／长期弯曲半径 | 30 mm      |

1115573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1115573>

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 最小弯曲半径，固定式安装 | 30 mm             |
| 最小弯曲半径，移动式安装 | 30 mm             |
| 短期／长期张力强度    | 70 N              |
| 横向压力，长期      | 100.00 N/cm       |
| 无卤素          | 符合IEC 60754-1/2标准 |
| 阻油性          | 不抗油、汽油、酸和碱        |
| 烟雾浓度         | 符合 IEC 61034 标准   |
| 阻燃           | 是                 |
| 着火时动作        | 无腐蚀或有毒烟雾          |

光纤

|      |                      |
|------|----------------------|
| 光纤数  | 2                    |
| 光纤   | 玻璃光纤                 |
| 光纤类型 | 多模50/125 µm玻璃光纤      |
| 衰减   | ≤ 3.5 dB/km (850 nm) |
| 传输介质 | 多模玻璃光纤               |

环境和真实条件

环境条件

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 保护等级        | IP20             |
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度（组装）    | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度（安装）    | -20 °C ... 60 °C |
| 阻油性         | 不抗油、汽油、酸和碱       |

标准和规范

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 着火时动作 | 无腐蚀或有毒烟雾          |
| 阻燃    | 是                 |
| 阻油性   | 不抗油、汽油、酸和碱        |
| 烟雾浓度  | 符合 IEC 61034 标准   |
| 标准/规格 | IEC 61300-3-4     |
|       | RL: IEC 61300-3-6 |

1115573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1115573>

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27061003 |
| ECLASS-12.0 | 27061003 |
| ECLASS-13.0 | 27061003 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002607 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)