

# Scheda dati

Specifiche



## Luce pilota ottagonale Ø 30 - Ambra - LED alta lum. BA 9s - 24V CA/CC - IP66

9001SKP35LYA9

### Presentazione

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Gamma Prodotto                  | Harmony 9001SK     |
| Tipo Prodotto                   | Lampada spia       |
| Nome Dispositivo                | 9001SK             |
| tipo di lenti                   | Domed Plastica     |
| Alimentazione elemento luminoso | Diretto 24 V CA/CC |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                 | Plastica                                                                                   |
| Diametro Di Montaggio                           | 30 mm                                                                                      |
| Forma della testa                               | Circolare                                                                                  |
| Colore capsula o gemma                          | Giallo                                                                                     |
| Sorgente luminosa                               | LED                                                                                        |
| Attacco lampada                                 | BA 9s                                                                                      |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 24...28 V CA/CC                                                                            |
| Coppia di serraggio                             | 0,8 Nm conforme a EN/IEC 60947-1                                                           |
| Forma della testa (vite)                        | Taglio a croce                                                                             |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A                                                                                       |
| protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia conforme a EN/IEC 60947-5-1                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1                                                           |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                                        |
| Larghezza totale CAD                            | 54 mm                                                                                      |
| Altezza totale CAD                              | 70 mm                                                                                      |
| Profondità totale CAD                           | 42 mm                                                                                      |
| Peso Netto                                      | 0,082 kg                                                                                   |
| Presentazione del dispositivo                   | Prodotto completo                                                                          |
| Tipologia lenti                                 | Domed                                                                                      |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us]            | 24...28 V                                                                                  |
| Colore sorgente luminosa                        | Giallo                                                                                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| materiale lenti   | Polycarbonato |
| Dimensioni        | 30 mm         |
| Sorgente luminosa | LED           |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                   |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                               |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                 |
| tenuta agli urti                                   | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                  |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Norme Di Riferimento                               | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni Prodotto                            | NEMA<br>UL 508                                                                                                                   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,572 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,334 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,144 cm  |
| Confezione 1: peso               | 226,796 g |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Impronta ambientale</div>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informazioni ambientali disponibili                                                                                           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Materiali e imballaggio</div>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                                                 | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                                                                                       |
| Regolamento REACH                                                                                                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Again                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Reimballaggio e rifabbricazione</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profilo di circolarità                                                                                                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WEEE                                                                                                                          | <div>Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |

Disegni dimensionali

Dimensioni



e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.