

# Cric rouleur aluminium, 1,5 t

## Description

- Capacité de charge : 1,5 t
- Hauteur de levée maximum : 360 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 90 mm
- Double piston pour une levée rapide
- Poignée latérale pour faciliter le transport et la mise en place
- Conformité CE Norme EN1494+A1
- Tube équipé d'une mousse de protection
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier /caoutchouc
- Valve de surcharge
- Dimensions (L x l x H) : 487 x 246 x 132 mm

**Normes & certifications :** EN 1494, EN1494+A1, MSD 2006/42/CE

**Période de garantie :** Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans



## Références disponibles

DL.15AL	[DL.15AL] Cric rouleur aluminium, 1,5 t
DL.15ALPF	[DL.15ALPF] Cric aluminium 1,5 t