Fiche technique du produit

Spécifications



Kaedra - coffret en saillie - IP65 - 1x18 modules - porte transparente

13432

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2015

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret imperméable
Type de coffret	Coffret pour appareillage modulaire
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	18
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Equipement fournis	1 kit de marquage 1 bride d'attache 1 support bornier 2 bornier à 16 trous
Type de face avant	Transparent Réversible
Puissance dissipée en W	34 W
[In] courant nominal	63 A
Type de rail	DIN
Nombre de prédéfonçages PG et ISO	17
Nombre de borniers	2 terre / neutre (connexion à vis) avec 16 sortants
Départs du bornier répartiteur	16 x 10 mm² 16 x 16 mm²
Description des options de verrouillage	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur intérieure	88 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Porte : vert transparent Enveloppe : gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 EN 50262 CEI 60695-2-1
Tenue au feu	650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	17,500 cm
Largeur de l'emballage 1	29,000 cm
Longueur de l'emballage 1	46,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,717 kg
Type d'emballage 2	X12
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	116,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	109,800 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	15
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	24 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Technical Illustration

Exploded view

