

バイカラー LED

10-A312.314A

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-A312.3...>

お客様の製品:



10-A312.314A バイカラーLED

操作・表示部分

照光 色: 赤 / 緑

電気的特性

定格電圧: 24 V DC +10%

定格電流: 15/14 mA $\pm$ 15 %

Lumi. 輝度: 600/630 mcd

機械的特性

重量: 0.001 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: バイカラーLED, T1 ¼ MG, 赤 / 緑, 24 V DC +10%

照光の種類: バイカラーLED

ヒント: 表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください (端子板を使用)
AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。
記載されている輝度は、DCで使用した場合
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
指定したバージョンは、保護ダイオード (半波長整流器) を直列に接続し、LEDを点灯させたもの
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。

配線図:



寸法図:

