

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Lichtwellenleiter ST-Stecker
Steckertyp	SC/APC duplex
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert PBT (Polybutylenterephthalat) GF30
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Verpackungstyp	Paint cover
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm
Produktgewicht	0,02 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Normen	EN 50377-4-1
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK04

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja