

PCAAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar Adaptateur 1/2 NPT-M , 1/2 -14 NPT-F

Pressostat compact, boîtier Ex d antidéflagrant

Numéro d'article: 48789988

Quantité: 1 pcs

Code: PCA2MA-BAEB-2ASZZZ1ZZ CZKW
F4-C5- - - -

Vue d'ensemble: PCAAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar Adaptateur 1/2 NPT-M , 1/2 -14 NPT-F

Pressostat compact, boîtier Ex d antidéflagrant PCA

enveloppe du contact: Aluminium, exempt de cuivre

Eléments de mesure et parties en contact avec le fluide: Membrane Inconel + joint torique FPM

Raccord: Acier inox 316L

Contacts: 1xSPDT, contact argent

1,6 ... 10 bar, plage de fonctionnement -1 ... 25 bar, pression d'épreuve 40 bar

Définition du point de seuil: Point de seuil non défini

Raccord process: Adaptateur 1/2 NPT-M

Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F

Montage direct ou sur paroi, perçages de fixation sur le boîtier

Indice de protection: IP66

marque: WIKA Instruments Italia

Spécifications selon fiche technique: PV 33.31 (PCA2)

Répétabilité du point de seuil: $\leq 1\%$ de la fin de la plage de réglage

Agréments/certificats

IECEX-ATEX Ex d

Détails: Pressostat compact, boîtier Ex d antidéflagrant

Type PCA

Spécifications selon fiche technique: PV 33.31 (PCA2)

Répétabilité du point de seuil: $\leq 1\%$ de la fin de la plage de réglage

enveloppe du contact: Aluminium, exempt de cuivre

Eléments de mesure et parties en contact avec le fluide: Membrane Inconel + joint torique FPM

1xSPDT, contact argent

1,6 ... 10 bar, plage de fonctionnement -1 ... 25 bar, pression d'épreuve 40 bar

Point de seuil non défini

Raccord process: Adaptateur 1/2 NPT-M

Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F

Montage direct ou sur paroi, perçages de fixation sur le boîtier

Agréments / certificats: avec

marque: WIKA Instruments Italia

Date: 12/04/2023



Indice de protection: IP66

PCAAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar

Agréments/certificats

IECEX-ATEX Ex d