












PC(φ9)シリーズ



(締付用ステンレスボルトM4)
左右対称の場合、左締め・右締めをペアで使用いただくと作業が楽です




PC200 / PC201	PC202 / PC203
クロス90°穴	クロス45°穴
直角軸の取付けに	ペアで使用、斜め取付けに
 φ15×34	 φ15×34



PC204 / PC204M	PC209	PC213						
片方ボス	垂直、水平穴	垂直、水平穴						
他の部品と自由に組み合わせ	フレームの支えや T字形取付けに	フレームの支えや T字形取付けに						
<table><tr><td>品 番</td><td>L</td></tr><tr><td>PC204</td><td>16</td></tr><tr><td>PC204M</td><td>30</td></tr></table> φ15×19+L	品 番	L	PC204	16	PC204M	30	 φ15×27	 φ15×24
品 番	L							
PC204	16							
PC204M	30							



PC220~PC224	PC237																		
ネジ穴加工	セットリング																		
部品やボードの取付けに	パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ落ち防止																		
 <table><tr><td>品 番</td><td>L</td><td>M</td></tr><tr><td>PC220</td><td>12</td><td>M3</td></tr><tr><td>PC221</td><td>12</td><td>M4</td></tr><tr><td>PC222</td><td>16</td><td>M5</td></tr><tr><td>PC223</td><td>16</td><td>M6</td></tr><tr><td>PC224</td><td>16</td><td>M8</td></tr></table>	品 番	L	M	PC220	12	M3	PC221	12	M4	PC222	16	M5	PC223	16	M6	PC224	16	M8	 φ25×8.5 PC237で支え位置調整
品 番	L	M																	
PC220	12	M3																	
PC221	12	M4																	
PC222	16	M5																	
PC223	16	M6																	
PC224	16	M8																	





PC240	PC242	PC243	PC246
棚板支え	棚板支え	壁面固定	シャフトエンド
棚板ズレ防止付き	棚板の支えや シャフトストッパーに	2-φ4.2を利用 シャフトと共に固定	支柱の台座に
			
φ15×22	φ15×19	φ22×16	φ22×16




PC250 / PC251	PC252 / PC253
3方向穴	4方向穴
ラック、フレームの多段組み立てに	ラック、フレームの多段組み立てに
	
φ15×42	φ15×50




PC254	PC255	PC260
平行二軸穴	飾り玉	台付きタボ
軸やPC204の 取付けに	シャフトの先端に 取付け	アリ溝などに 取付け
		
φ15×33	球φ15	φ19×20 M4キャップネジ穴



PC262～PC264	PC270								
ネジ穴台付きタボ	蝶番用								
アリ溝などに取付け  <table border="1" data-bbox="486 443 760 615"> <tr> <th>品 番</th><th>M</th></tr> <tr> <td>PC262</td><td>M4</td></tr> <tr> <td>PC263</td><td>M5</td></tr> <tr> <td>PC264</td><td>M6</td></tr> </table> φ19×20	品 番	M	PC262	M4	PC263	M5	PC264	M6	片穴フリー 片方固定  φ19×42
品 番	M								
PC262	M4								
PC263	M5								
PC264	M6								


PC300	PC301
コーナー外締め用	コーナー内締め用
フレーム組み立てのコーナー部に  26×26×24	フレーム組み立てのコーナー部に  26×26×24

PC400	PC401	PC402	PC403
二ツ割りT字形	二ツ割りT字形	二ツ割り十字形	二ツ割り十字形
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)  30×24×16	フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)  24×24×16	フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)  30×24×16	フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)  24×24×16

PC420	PC524	PC600
二ツ割りレール用T字形	2ヶ所ネジ穴加工	水平穴
ガイドパイプの はさみ込み(後付け可)	部品やボードの 取付けに	水平・側面軸の 立ち上げに
		
27×24×16	28×20×10	22×32×10

PC601 / PC602	PC603	PC604
垂直穴	フランジ	継手
垂直軸の固定に	側面や垂直軸の 取付けに	軸の継ぎ足しに
 締付ネジ (左締め) PC601 2-φ4.2 7 11 24 16 13 6 締付ネジ (右締め) PC601に対して 締付ネジが反対側に PC602		
19×32×18	10×34×20	18×19×13

PC605 / PC606	PC608 / PC609						
継手	垂直、水平穴						
ネジ穴を利用、 部品などの取付けに  <table border="1" data-bbox="486 446 764 576"> <tr> <td>品 番</td><td>M</td></tr> <tr> <td>PC605</td><td>M5</td></tr> <tr> <td>PC606</td><td>M6</td></tr> </table> 18×19×13	品 番	M	PC605	M5	PC606	M6	L 字形取付け水平穴 奥詰まり  22×32×18
品 番	M						
PC605	M5						
PC606	M6						

PC610
垂直、水平穴 T 字形
垂直、側面軸の取付けに  22×32×22

(——— 線はパイプ穴を示す)

※300、400番タイプは組み付け時に端面にある合マークを必ず合わせてください