

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné -Acti9 iCT+ Contact. silencieux 1P+N 20A 230Vca avec 1 intercalaire

A9C15030W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.789 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iCT+
Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	iCT+
Application de l'appareil	Circuit de commande
Pôles	1P
[Ie] courant assigné d'emploi	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Composition des contacts de pôles	1 NO
Type de réseau	CA
Type de commande	Contrôle à distance
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Puissance maximum	3,6 kW à 250 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V
Type de signal de commande	Maintenu
Fréquence de commutation	6 commutations/minute
Signalisation locale	Indicateur de couleur
Consommation moyenne au maintien en VA	1,1 VA
Puissance d'appel en VA	11 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	70 g
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Durée de vie électrique	5000000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide Borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec embout Borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² rigide Borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² flexible Borne du type à cage1 câble(s) 4 mm² rigide Borne du type à cage1 câble(s) 4 mm² flexible
Couple de serrage	1 N.m
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Compatibilité produit	Sans auxiliaire
Code de compatibilité	ICT+
Segment de marché	Résidentiel Petits commerces

Environnement

Normes	EN 60669-2-1
Certifications du produit	NF
Niveau acoustique	10 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,700 cm
Longueur de l'emballage 1	8,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	86,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,908 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.8 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

