


连接电缆

NEBU-M12G5-K-7-LE4

产品代号: 8003134

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	缆线的颜色和接口编号符合EN 60947-5-2 EN 61076-2-101
电缆识别	带2x 标签支架
产品重量	197 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M12x1 A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 1, 针脚/线的数量	5
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	4
电气接口 2, 占用的针脚/导线	4
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
40° C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	2.5 kV
电缆长度	7 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm
电缆直径	4.5 mm
电缆直径公差	± 0,1 mm
电缆结构	4x0,25
导体的额定截面	0.25 mm ²
防护等级	IP65 IP68 IP69K
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 70 ° C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 ° C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍黄铜
材料信息, 绝缘层	PP