




Raccords process Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 zone d'étanchéité
3 Orifice de fuite



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application		
Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	100	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") Ø 50,5 mm DIN 32676 (ISO 2852)	
Etanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Accessoires		
Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054	
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	