SIEMENS

Datenblatt 3SE5112-0CH80



Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5), 1S/1Ö Sprungkontakte, Schwenkantrieb rechts/links einstellbar, Stangenhebel aus Aluminium 200 mm lang

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Mechanische Positionsschalter
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5
Hersteller-Artikelnummer	
● des mitgelieferten Basisschalters	3SE5112-0CA00
● des mitgelieferten Antriebskopfs für Positionsschalter	3SE5000-0AH00
● des mitgelieferten Betätigungshebels	3SE5000-0AA80
● der mitgelieferten Schaltkontakte	3SE5000-0CA00
● des mitgelieferten Leergehäuses mit Deckel	3SE5112-0AA00
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion Zwangsöffnung	Nein
Isolationsspannung Bemessungswert	400 V
Verschmutzungsgrad	Klasse 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Schutzart IP	IP65/IP67
Schockfestigkeit	
● **gemäß IEC 60068-2-27**	30 g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	15 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch	100 000
thermischer Strom	10 A
Material des Gehäuses des Schalterkopfs	Kunststoff
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	B
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik	1 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink	10 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG	6 A
Wirkprinzip	mechanisch
Wiederholgenauigkeit	0,05 mm
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	07/01/2006
SVHC Stoffname	Imidazolidin-2-thion CAS-Nr. 96-45-7
Nettogewicht pro ME	379,58 g
Mindestbetätigungsmoment in Betätigungsrichtung	0,25 N·m
Länge des Sensors	281 mm
Breite des Sensors	40 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
● während Betrieb	-25 ... +85 °C
● während Lagerung	-40 ... +90 °C

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Hauptstromkreis	
Ausführung des Schaltkontakts	mechanisch
Betriebsfrequenz Bemessungswert	50 ... 60 Hz
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	1
Betriebsstrom bei AC-15	
● bei 24 V Bemessungswert	6 A
● bei 125 V Bemessungswert	6 A
● bei 240 V Bemessungswert	6 A
● bei 400 V Bemessungswert	4 A
Betriebsstrom bei DC-13	
● bei 24 V Bemessungswert	3 A
● bei 125 V Bemessungswert	0,55 A
● bei 250 V Bemessungswert	0,27 A
● bei 400 V Bemessungswert	0,12 A
Gehäuse	
Bauform des Gehäuses	Quader, schmal
Material des Gehäuses	Metall
Beschichtung des Gehäuses	kathodische Tauchlackierung
Ausführung des Gehäuses gemäß Norm	Ja
Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	Schwenkantrieb, Aluminiumstange, Länge 200 mm
Normbezeichnung des Schalterkopfs	EN 50041, Form D
Form des Schalterkopfs	Rolle
Schaltprinzip	Sprungschaltglieder
Anzahl der Schaltkontakte sicherheitsgerichtet	0
Ausführung der Kabeleinführung	1x (M20 x 1,5)
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
● eindrähtig	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● bei AWG-Leitungen eindrähtig	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Kommunikation/ Protokoll	
Ausführung der Schnittstelle	ohne

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	**Prüfbescheinigungen**
CCC, cULus, EAC, CE EG-Konf., UKCA	Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis

Sonstige	**Umwelt**
Bestätigung	Umweltbestätigung


产品合格 QC PASS

EPD


Weitere Informationen


© Copyright Siemens

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0CH80
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5112-0CH80
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5112-0CH80
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CH80&lang=de



© Copyright Siemens





letzte Änderung: 04.04.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens