





MHL2, Pince pneumatique, serrage en parallèle, grande ouverture MHL2-25D1

Fiche technique

General series information

- Alésages : 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.
- Plage de course d'ouverture/fermeture : 20-200 mm.
- Compatible avec les détecteurs.




Pince, prise interne, double effet avec aimant intégré sur le piston

Spécifications standards

Alésage	25mm
Taraudage	(Taraudage M5 -10~25mm) (Rc-32~40mm)
Course d'ouverture et fermeture	1 (Grande ouverture)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.1 Mpa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Répétitivité	± 0.1 mm
Lubrification	Non requise
Effort de maintien effectif par doigt (0.5 MPa)	131 N
Fluide	Air
Fréquence d'utilisation max.	40 c.p.m.
Type	Double effet
Gripping point distance	40 mm
Poids	2.500 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[MHL2_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MHL2_OMC0028EN.pdf](#)