

产品参数表

规格

16 mm 指示灯 方形白色 LED12 ~ 24V



XB6DV3BB

主要信息

产品系列	Harmony XB6
产品类型	整套指示灯
产品短名	XB6
边框材料	塑料
安装直径	16 mm
每件◆◆◆销售数量	1
信号单元头部形状	长方形
操作头或镜片颜色	绿色
灯源	LED灯泡
灯座	内置BA 9s底座
指示灯模块电压	直接
额定电源电压 [Us]	12...24 V 交流/直流

补充信息

高度	18 mm
宽度	24 mm
深度	57 mm
ISO n°1端子	160.6 %
净重	0.015 kg
操作位置	任何位置
接线能力	Faston 连接器, 连接型号: 2.8 x 0.5 mm
额定绝缘电压 [Ui]	250 V (污染等级 2) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-1
信号类型	恒定
电源电压范围	6...30 V 交流/直流
电流消耗	15 mA
浪涌耐受	1 kV 直接接触 符合 IEC 61000-4-5 2 kV 自由空气中 符合 IEC 61000-4-5

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

运行温度	-25...70 °C
电击保护级别	Class II 符合 IEC 61140
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
NEMA防护等级	NEMA 13 符合 UL 50 NEMA 4 符合 UL 50 NEMA 4X 符合 UL 50 NEMA 13 符合 CSA C22.2 No 94 NEMA 4 符合 CSA C22.2 No 94 NEMA 4X 符合 CSA C22.2 No 94
符合标准	JIS C 852 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
产品认证	CCC CSA UL GOST
抗振动	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
抗瞬时脉冲能力	2 kV 符合 IEC 61000-4-4
抗电磁域	10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
抗静电放电	6 kV 接触(金属部件) 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 自由空气中(绝缘部件里) 符合 IEC 61000-4-2
电磁辐射	等级 B 符合 IEC 55011

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.0 cm
Package 1 Width	8.0 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	12.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	889.0 g

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	12
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
SCIP编号	902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

尺寸图

矩形头指示灯

尺寸




e 面板厚度：1 至 6 毫米/0.03 至 0.23 英寸

安装和间隙

面板开孔

用于矩形头



Technical Illustration

Dimensions

