

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman colliers de serrage 100x2.5 Noir, 100p

IMT46402

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman
Gamme de produit	Matériel d'installation Thorsman
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Noir
Quantité par emballage	Lot de 100

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	3 mm
Diamètre de serrage maximum	20,5 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 80 N
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Longueur	100 mm
Largeur	2,5 mm
Epaisseur	1,1 mm
Poids du produit	0,024 kg
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	28,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	27,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,416 kg
Type d'emballage 3	S35
Nb produits dans l'emballage 3	250
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	7,900 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Produit sans halogène
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No