



Hauptmerkmale

Baureihe	Easy9
Produkt- oder Komponententyp	Leere Verbrauchereinheit
Gehäusety	Metallgehäuse
Gelieferte Ausrüstung	Erdung/Neutralleiter-Klemmleiste Sammelschiene

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Gesamtanzahl Module (18 mm)	12
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Anzahl der Wege	10-polig (Abgang)
Gehäusematerial	Metall
Art der Frontabdeckung	Einfach
[In] Bemessungsstrom	In = 100 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230/240 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Schienentyp	DIN
Kabeleinführung	Auswerfer
Kabel-Querschnitt	1...25 Mm ² eingehend
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Ja
Produktgewicht	2,5 Kg
Höhe	243 Mm
Breite	312 Mm
Tiefe	112,1 Mm

Montage

Normen	BS 7671:ed. 18, amendment 3 BS EN 61439-3
Produktzertifizierungen	UKCA
Schutzart (IP)	IP3x (with closed door) IP2x (with open door)
Schutzart (IK)	IK05
Überspannungskategorie	II

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,5 Cm
VPE 1 Breite	26,5 Cm
VPE 1 Länge	32,5 Cm
VPE 1 Gewicht	3,452 Kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	100,5 Cm
VPE 2 Breite	100 Cm
VPE 2 Länge	120 Cm
VPE 2 Gewicht	205,76 Kg

Environmental data

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
Anteil an recyceltem Metall auf CR-Ebene	0
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	196