

G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封



1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: 优质钢 1.4305，应用: 标准，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

商业数据

订货号	1424543
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DAX
产品关键代码	AF7DAX
目录页面	页码692 (C-2-2019)
GTIN	4055626374482
单件重量（含包装）	31.6 g
单件重量（不含包装）	29.4 g
原产地	TR

G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>



技术数据

安装

组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
------	--


产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
制造厂家	BIMED
制造商分配	BMSC-02
屏蔽	无
固线夹的操作	A

特性

冲击类别	2
设计结构，固线夹	A

尺寸

尺寸图	
长度	33 mm
连接螺纹长度	8 mm
孔径	20.1 mm ... 20.3 mm
接合螺母扳手规格	22 mm
扳手规格，支架	22 mm
六边形角度尺寸	24.5 mm
连接侧螺纹类型	M20 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	8 Nm (接线螺母)
	5.5 Nm (支持)
	用于UL514 B：接头螺母

材料规格

颜色	钢/不锈钢色
标识材料 压缩环	PA 6
密封材料 O形圈	丁苯橡胶
密封材料 电缆密封件	CR

G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封



1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>

螺钉连接材料	优质钢 1.4305
--------	------------

电缆/电线

电缆外径 电缆1	6 mm ... 12 mm
电缆外径	10 mm ... 12 mm (用于UL 514 B)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68 (5 bar , 30分钟)
	IP66
	IP69
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)


G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>



图纸



尺寸图

G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封



1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>



UL 认证
认证ID: E199260



cUL Listed
认证ID: E199260

cULus Listed

G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封



1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封



1424543

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424543>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn