

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVMC - élément lumineux - Ø45 - rouge - BA15d - sans ampoule - 230Vca/cc

XVMC34

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2024

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme de produit	Harmony XVM
Type de produit ou équipement	Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité lumineuse
Nom de composant	XVM
Source lumineuse	Lampes non incluse, rouge
Type de lampe	Incandescent avec BA 15d base LED 'super bright' Tube de décharge flash
[Us] tension d'alimentation	<= 230 V CA/CC

Complémentaires

Diamètre de fixation	45 mm
Variante de construction	Montage du client
Puissance dissipée maximale en W	5 W
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Marquage	CE
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale	0,85...1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Luminance	650 cd/m ²
Largeur hors tout CAO	47 mm
Hauteur hors tout CAO	65 mm
Profondeur hors tout CAO	47 mm
Poids Net	0,04 kg

Environnement

Certifications du produit	CCC
Normes	CEI 60947-1 CEI 60947-5-1
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP40 toutes les positions sauf verticale se conformer à CEI 60529 IP42 position verticale se conformer à CEI 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I assemblage tube aluminium se conformer à CEI 60947-1 Classe I assemblage tube aluminium se conformer à CEI 60947-5-1 Classe I assemblage tube aluminium se conformer à CEI 61140 Classe II montage de base se conformer à CEI 60947-1 Classe II montage de base se conformer à CEI 60947-5-1 Classe II montage de base se conformer à CEI 61140
Traitement de protection	TC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,100 cm
Largeur de l'emballage 1	7,200 cm
Longueur de l'emballage 1	12,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	45,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,436 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	51
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner


Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Encombresments

Colonne lumineuse assemblée par le client

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre une colonne à 3 niveaux lumineux. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.



- (1) Capot (inclus avec l'embase XVMC21/C29•)
- (2) Unité lumineuse
- (3) Embase XVMC21 (sans buzzer) ou XVMC29• (avec buzzer), à commander séparément
- (4) Base de fixation XVMZ0•/Z0•T, à commander séparément

Nombre d'unités lumineuses (réf. 2)	b (mm)	b (po.)
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

