



81117-TV [🔗](#)

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet,
combinaison de K811, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	85 mm	Alésage
T	19 mm	Hauteur
C _a	112.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	385.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	39.500 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	2.950 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.070 1/min	Vitesse de base
D	110 mm	Diamètre extérieur
≈m	410,3 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	108 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	87 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	87 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	110 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81117-TV	Cage à rouleaux
GS81117	Rondèle logement
WS81117	Rondèle arbre
LS85110	Rondelle piste

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert