

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 48VCA 24VCC 50-60Hz

A9C30211W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.828 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produit                  | Acti9                       |
| Nom du produit                    | Acti9 iTL                   |
| Type de produit ou équipement     | Télérupteur                 |
| Nom de l'appareil                 | iTL                         |
| Application de l'appareil         | Standard                    |
| Pôles                             | 1P                          |
| Composition des contacts de pôles | 1 NO                        |
| [In] courant nominal              | 16 A                        |
| Type de réseau                    | CA                          |
| [Uc] tension circuit de commande  | 48 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC |

### Complémentaires

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz                                                    |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50/60 Hz                                           |
| Type de commande               | Déconnexion de la bobine<br>Commande manuelle et à distance |
| Type de signal de commande     | Impulsion                                                   |
| Fréquence de commutation       | 5 commutations/minute<br>100 commutations/jour              |
| Durée de l'impulsion           | 50 ms...1 s                                                 |
| Type de commande à distance    | Bouton-poussoir lumineux 3 mA                               |
| Signalisation locale           | Indication ON/OFF                                           |
| Mode d'installation            | Fixe                                                        |
| Support de montage             | Rail DIN                                                    |
| Pas de 9 mm                    | 2                                                           |
| Hauteur                        | 84 mm                                                       |
| Largeur                        | 18 mm                                                       |
| Profondeur                     | 60 mm                                                       |
| Durée de vie électrique        | AC-21: 200000 cycle<br>AC-22: 100000 cycle                  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de raccordement          | Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...4 mm² rigide<br>Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...4 mm² rigide avec embout<br>Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm² flexible<br>Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm² flexible avec embout<br>Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1,5...4 mm² rigide<br>Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1,5...4 mm² rigide avec embout<br>Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1,5...4 mm² flexible<br>Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1,5...4 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couple de serrage             | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilité de gamme        | Acti9 iATeT<br>Acti9 iATLc<br>Acti9 iATLc+s<br>Acti9 iATLm<br>Acti9 iATLs<br>Acti9 iETL iTL 16<br>Acti9 iATLc+c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | EN 669-1<br>EN 669-2-2                                                                         |
| Certifications du produit                      | GOST                                                                                           |
| Labels qualité                                 | CEBEC<br>KEMA<br>IMQ<br>NF<br>VDE                                                              |
| Niveau acoustique                              | 60 dB                                                                                          |
| Degré de protection IP                         | IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)<br>IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe) |
| Degré de pollution                             | 3                                                                                              |
| Tropicalisation                                | 2                                                                                              |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...50 °C                                                                                    |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C                                                                                    |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,200 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 102,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,300 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2         | 1,276 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 15,954 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.8 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

