

FAG


22310-E1-XL

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223...-E1, dimensions principales selon DIN 635-2

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
dispositif de lubrification	Norme	Norme

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
D	110 mm	Diamètre extérieur
B	40 mm	Largeur
C _r	229.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	223.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	20.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.300 1/min	vitesse limite
n _{gr}	4.800 1/min	Vitesse de base
≈m	1,878 kg	Poids





Cotes de montage

$d_{a\ min}$	61 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a\ max}$	99 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a\ max}$	2 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\ min}$	2 mm	Dimension minimum de chanfrein
D_1	92,6 mm	Alésage bague extérieure
d_2	63 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d_s	3,2 mm	Diamètre trou de lubrification
n_s	6,5 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

$T_{\ min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\ max}$	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,36	Valeur limite de F_a/F_r pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y_1	1,86	Facteur de charge dynamique axiale
Y_2	2,77	Facteur de charge dynamique axiale
Y_0	1,82	Facteur de sécurité statique



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique