

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



单模块，底座端子，标称工作电压: 450 V，额定电流: 17.5 A，连接量: 2，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm²，安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上，直接安装，带法兰，自由悬挂，颜色: 青绿色

优势

- 可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装，使用更灵活
- 可垂直于DIN导轨并排安装，最高可节省50 %的导轨空间
- 十一种不同的颜色，接线更加清晰
- 采用免工具直插式连接技术，导线连接节省时间

商业数据

订货号	1082538
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BEA111
产品关键代码	BEA111
GTIN	4055626815855
单件重量（含包装）	1.93 g
单件重量（不含包装）	1.8 g
原产地	PL

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



技术数据

产品属性

产品类型	配电箱端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm²
额定接线容量AWG	14
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60998-2-2
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	17.5 A
最大负载电流	21 A (带有2.5 mm² 导线接线容量)
最大总电流	21 A
额定电压	450 V

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.34 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.34 mm² ... 1.5 mm²

尺寸

宽度	4.2 mm
高度	21.6 mm
深度	17.7 mm

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



材料规格

颜色	浅青绿色 (RAL 6034)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试	
测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试
温升测试	
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 1.5 mm²	0.18 kA
短时耐受电流 2.5 mm²	0.3 kA
结果	已通过测试
工频耐受电压	
测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

机械测试

机械强度	
结果	已通过测试
载体上的附件	
DIN导轨/固定支点	NS 35/NS 15
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



注意事项	在并排安装多个模块时，支脚元件间最多可自由悬挂2个模块。每隔9个模块就应配置法兰元件，每隔12个模块应安装安全销。
	根据应用场合和机械负载，也可安装附件选择其他布局。
	一个PTFIX 1,5-NS35 DIN导轨适配器可用于最多13个模块。

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg
	1.5 mm ² / 0.4 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²)/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60998-2-2
--------	---------------

安装

安装类型	用于卡接在DIN导轨适配器上
	直接安装，带法兰
	自由悬挂

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



图纸

电路图



PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>

DNV 认证ID: TAE00002TT-05				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	24 A	-	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-63083	
-------------------------------------	--

EAC EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644	
--	--

BV 认证ID: 59146/A0 BV	
-------------------------	--

VDE VDE绘图认证 认证ID: 40047798	
----------------------------------	--

LR 认证ID: LR2002627TA	
-------------------------	--

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250118
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 2X1,5 TQ - 单模块

1082538
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082538>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn