

# 产品参数表

规格



## LED单色发光单元-常亮-白-IP65-24V AC/DC

XVUC27

### 主要信息

产品系列	Harmony XVU
产品类型	模块式信号灯柱
指示装置类型	LED 单元
安装直径	60 mm
组件名称	XVU
灯源	LED灯泡, 白色
产品应用	包装机械 汽车 加工机械

### 补充信息

信号类型	恒定
组装方式	客户装配, 最多 5个单元 最多4个颜色带蜂鸣器
材料	聚碳酸酯 (PC) V-2 阻燃 符合 UL 94 聚碳酸酯 (PC) V-0 阻燃 符合 UL 94
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流
Maximum power dissipation in W	2.5 W
电流消耗	<= 50 mA
信号类型	稳固
长度	50 mm
净重	0.064 kg

### 环境

产品认证	UL CSA CE
贮存环境温度	-40...70 °C
IP 保护等级	"IP65"
运行温度	-25...50 °C
抗振动	2 gn

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	9.1 cm
Package 1 Width	13.3 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.475 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	70 cm
Package 3 Weight	35.84 kg

## 合同保修

保修单 18 个月



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

#### 环境数据说明 >

##### 环境足迹

碳足迹 (kg CO<sub>2</sub> eq.)

36

环境披露

[产品环境文件](#)

#### Use Better

##### 材料和包装

回收纸板包装

否

无塑料包装

否

欧盟RoHS指令

主动合规性 ( 超出欧盟RoHS法定范围的产品 )

SCIP编号

C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

REACH法规

[REACH 声明](#)

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

#### Use Again

##### 重新包装和再制造

循环配置文件

[产品使用寿命终期信息](#)

回收


No

## 尺寸图

### LED 灯光单元


---

#### 尺寸



## 安装和间隙

## 模块化塔灯安装



编号	部件号	部件名称
A1	-	顶盖
	-	顶盖(银色)
A2	XVUC9S	蜂鸣器单元
	XVUC9SQ	蜂鸣器单元(银色)
A3	XVUC23	绿色LED单元
	XVUC24	红色LED单元
	XVUC25	橙色LED单元
	XVUC26	蓝色LED单元


编号	部件号	部件名称
	XVUC27	白色 LED 单元
	XVUC28	黄色 LED 单元
A4	XVUC29	多 LED 单元
A5	XVUC29P	多 LED 单元 , 脉冲信号
A6	XVUC9V	声音单元
A7	XVUC9VP	声音单元 , 脉冲信号
A8	XVUC020	扩展器
	XVUC020Q	扩展器 ( 银色 )
A9	XVUC21B	DC 电源模块
	XVUC21BQ	DC 电源模块 ( 银色 )
A10	XVUC21M	AC 电源模块 NPN
	XVUC21MP	AC 电源模块 PNP
	XVUC21MQP	AC 电源模块 PNP ( 银色 )
A11	XVUZ06	柔性选件
A12	XVUZ01	固定单元 - 直接安装 ( 3 个引脚 )
	XVUZ01Q	固定单元 - 直接安装 ( 银色 , 3 个引脚 )
	XVUZ03	固定单元 - 直接安装 ( 2 个引脚 )
	XVUZ04	固定单元 - 直接安装 ( 4 个引脚 )
A13	XVUZ02	固定单元 - 带杆的板 ( 100 毫米 )
	XVUZ02Q	固定单元 - 带杆的板 ( 100 毫米 , 银色 )
	XVUZ400	固定单元 - 带杆的板 ( 400 毫米 )
	XVUZ800	固定单元 - 带杆的板 ( 800 毫米 )
A14	XVUZ05	固定单元 - 带调整杆的板 ( 100-385 毫米 )
A15	XVUC43	绿色 LED 单元 , 闪烁
	XVUC44	红色 LED 单元 , 闪烁
	XVUC45	橙色 LED 单元 , 闪烁
	XVUC46	蓝色 LED 单元 , 闪烁

# 产品参数表

# XVUC27

编号	部件号	部件名称
	XVUC47	白色 LED 单元 , 闪烁
	XVUC48	黄色 LED 单元 , 闪烁
A16	XVUZ100T	固定单元 - 带杆的金属支架 ( 100 毫米 )
	XVUZ250T	固定单元 - 带杆的金属支架 ( 250 毫米 )
	XVUZ400T	固定单元 - 带杆的金属支架 ( 400 毫米 )
A17	XVUZ12	用在垂直支架上的固定板 - 黑色

## 接线

灯光单元、多 LED 和声音单元的接线

(A) 固定单元

(1) 接线尺寸

(2) 推入式接线器

(3) 熔断器 : 2A , 250V

(4) 熔断器 : 0.5A , 125V

(5) 模块化塔灯 , 24V AC/DC


(6) 模块化塔灯 , 100...240V AC

L1 至 L5 : LED 灯光单元

## Technical Illustration

## Dimensions

mm  
in.



## Technical Illustration

## Wiring diagram

