

WP-BASE A M16 - 保护软管固定支架



3241083

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241083>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护软管固定支架，带两个螺钉固定



商业数据

订货号	3241083
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码603 (C-3-2019)
GTIN	4046356712262
单件重量（含包装）	30.24 g
单件重量（不含包装）	30.24 g
原产地	DE

WP-BASE A M16 - 保护软管固定支架



3241083

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241083>

技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
螺钉连接类型	M16

尺寸

孔径	17 mm
----	-------

材料规格

标识材料	钢，镀锌
材质	无卤素

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M16

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 200 °C

WP-BASE A M16 - 保护软管固定支架



3241083

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241083>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430309
ECLASS-13.0	27430309
ECLASS-12.0	27430309

ETIM

ETIM 9.0	EC001458
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WP-BASE A M16 - 保护软管固定支架



3241083

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241083>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn