

CARACTERISTIQUES

- Disponible en 25 ou 100 m de long
- Retardant à la flamme
- Conception de câble à un conducteur
- Conforme aux normes BS6231

Câble triple BK FLEXIBLE noir de RS PRO, CSA 4 m², 1 kV, 25 m

RS code commande : 811-4466



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS PRO propose une gamme de câbles de haute qualité et de grande valeur triple. Fabriqués avec un conducteur en cuivre de qualité supérieure et isolés avec du PVC (chlorure de polyvinyle), ces câbles à triple homologation sont une solution fantastique pour une utilisation dans les panneaux de commande et autres types d'équipement électrique.

Caractéristiques

Type	BK flexible
Tri-nominal	Oui
Couleur de la gaine	Noir
Comportement au feu	Ignifuges
Application	Armoires électriques, installations électriques industrielles, petits dispositifs électroniques, panneaux de relais et d'instrumentation, mesure de commande, démarreurs de moteur

Spécifications

Tension nominale	1kV
Matériau du conducteur	Cuivre
Matériau d'isolation	PVC
Résistance du conducteur	4,95 ohms/km à 20 °C.

Spécifications mécaniques

Longueur	25m
Zone de section transversale	4mm ²
Diamètre extérieur	4,8mm
Jauge de fil américaine	11
Brins conducteurs	56/0.3 mm
Taille des brins	0,3mm
Epaisseur de paroi d'isolation	0,8mm
Rayon de courbure minimum	6 x diamètre général
Poids	49,90kg/km

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale	70 °C
Température maximale du conducteur	105 °C dans l'air ; 60 °C dans l'huile

Homologations

Conformité/certifications	CSA/UL/BS6231
Normes Met	BS 6

AWM Size	Area mm ²	Wire Type	UL Style	Nominal R/T (mm)	Nominal Diam (mm)	Current Rating (A)	Weight Kg/Km
22	0.5	16/0.2	1015	0.80	2.6	11	1
20	0.75	24/0.2	1015	0.80	2.8	14	14
18	1.0	32/0.2	1015	0.80	3.0	17	17
16	1.5	30/0.25	1015	0.80	3.3	21	22
14	2.5	50/0.25	1015	0.80	3.7	30	33
12	4.0	56/0.3	1015	0.80	4.3	41	49
10	6.0	84/0.3	1015	0.80	5.1	53	71
8	10	80/0.4	1028	1.20	6.8	75	124
6	16	126/0.4	1283	1.58	9.2	100	199
4	25	196/0.4	1283	1.58	10.6	136	290
2	35	276/0.4	1283	1.58	11.6	167	387
1	50	396/0.4	1284	2.10	14.4	190	570
2/0	70	360/0.5	1284	2.10	16.5	240	781
3/0	95	475/0.5	1284	2.10	18.7	300	1025
4/0	120	608/0.5	1284	2.10	20.0	340	1280