

/ VEA-2-BK

Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière

Fonctions supplémentaires embarquées, pour casque d'électricien VISARC



/ Normes

CE : Conformité aux directives européennes.

/ Utilisation

Lampe frontale rechargeable à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière :

- faisceau focalisé pour un éclairage longue distance
- faisceau large pour le travail à courte distance

Utiliser **uniquement** sur le casque VISARC sur lequel la lampe s'adapte.

Avantages

- Deux faisceaux lumineux différents et optimisés :
 - Faisceau focalisé : faisceau long et focalisé pour l'inspection d'approche et de zone éloignée
 - Faisceau large : faisceau large et rapproché pour éclairer toute la zone de travail
 - Bi-faisceau : position d'éclairage supplémentaire à 2 faisceaux pour un meilleur éclairage lorsque vous vous déplacez le long des voies et inspectez les structures
- Technologie LED XPG ultra-lumineuse pour un éclairage efficace et uniforme
- Lorsque la lampe est allumée, les LED rouges à l'arrière s'allument en continu
- Autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire
- Pack de batterie rechargeable extractible permettant de la charger à l'extérieur du casque
- Lampe frontale légère et étanche adaptée à toutes les conditions de travail
- Gros bouton pour un réglage facile
- Poids équilibré pour un grand confort d'utilisation
- S'adapte à votre casque VISARC, plus besoin d'utiliser des adaptateurs ou des bandeaux qui ne tiennent pas
- Entièrement testé (diélectrique, mécanique, arc-flash) avec le casque VISARC selon toutes ses normes

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.

Fiche technique



/ Spécifications techniques

- Technologie LED CREE XPG-3
- 5 positions de lampe selon l'utilisation
- Matériau du boîtier : ABS
- Poids : 180g
- Technologie de batterie : Lithium polymère
- Capacité de la batterie : 4000mAh
- Rechargeable par USB (micro-USB)
- Indication dédiée pour le niveau de batterie et à la charge
- Niveau d'étanchéité : IP65 (entièrement protégé contre la poussière et les jets d'eau)
- Conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur
- Température de fonctionnement : -10° à + 55° C
- Humidité : 96 % max.
- Livré avec un plastron central noir (autre couleur pour la gestion des couleurs disponible sur demande) et câble de chargement USB.

Faisceau lumineux	Position	Lumens	Angle	Distance	Temps
Faisceau focalisé	P1 : Élevé	140 lm	11°	20-30 m	4 h
Faisceau large	P2 : Moyen	50 lm	65°	5-10 m	25 h
	P3 : Élevé	100 lm		10-15 m	4 h
	P4 : Faible	20 lm		< 3 m	50 h
Faisceau double	P5 : Élevé	250 lm	11° / 65°	20-30 / 10-15m	3,5 h

Faisceau focalisé



Faisceau large



Faisceau double



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VEA-2-BK	Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière Livré avec un plastron central NOIR
VEA-2-BK-W	Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière Livré avec un plastron central NOIR + plastron central BLANC
VEA-2-BK-R	Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière Livré avec un plastron central NOIR + plastron central ROUGE
VEA-2-BK-Y	Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière Livré avec un plastron central NOIR + plastron central JAUNE
VEA-2-BK-G	Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière Livré avec un plastron central NOIR + plastron central VERT

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.