


Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS



Application	
Application	mesure de courant
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...90
Indice de protection	IP 67; IP 69K
Données mécaniques	
Poids [g]	85
Matériaux	boîtier: TPU
Matériau du corps	TPU
Matériau écrou moleté	laiton, nickelé
Accessoires	
Fourniture	vis: 1
	étiquette: 1
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN (EN 175301-803), coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

