



NUMBER 917338




METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMPマーク  
シリーズマーク  
SERIES MARKデットコード  
D/C  
回路番号  
CIRCUIT NOAMP  
D-3200  
D/C

(3.8)

リテンションレグ  
RETENTION LEGコンタクト半田付部  
CONTACT TAIL

推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚:1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

## NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILLED THERMO  
PLASTIC,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK  
CONTACT:COPPER ALLOY  
RETENTION LEG:COPPER ALLOY2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING  
OVER Ni PLATING3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING  
OVER Ni PLATING4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN  
PLATED OVER NICKEL5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED  
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

6. PRODUCT SPEC:108-5349

7. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED  
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

## 注記

1. 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性

ポリエスデル樹脂(94V-0),色:黒

コンタクト: 銅合金

リテンションレグ: 銅合金

2. めっき:コンタクト: 全面Ni下地  
接触部:0.38μm MIN金めっき3. めっき:コンタクト: 全面Ni下地  
接触部:0.76μm MIN金めっき4. めっき:コンタクト: 全面Ni下地  
接触部:2.0 μm MINスズめっき5. めっき:リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき

6. 製品規格:108-5349

7. めっき:リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の土にスズめっき

|                             |                 |        |               |
|-----------------------------|-----------------|--------|---------------|
|                             | Y               |        | 2-917338-5    |
|                             | X               |        | 2-917338-3    |
|                             |                 |        | 2-917338-2    |
|                             |                 |        | 1-917338-5    |
|                             |                 |        | 1-917338-3    |
|                             |                 |        | 1-917338-2    |
| キーイング 位置<br>KEYING LOCATION | キーイング<br>KEYING | FINISH | 製品番号 PART NO. |

|                          |  |  |  |                   |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| WIRE RANGE               |  |  |  | INSULATION DIA    |  |  |  | NAME                                                 |  |  |  |
| mm <sup>2</sup> (AWG - ) |  |  |  | mm <sup>2</sup>   |  |  |  | ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V)<br>4 極 ヘッダーアセンブリ         |  |  |  |
| MATERIAL                 |  |  |  | FINISH            |  |  |  | DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V)<br>4 POS.HDR CONN.ASS'Y |  |  |  |
| SEE NOTES<br>注記参照        |  |  |  | SEE NOTES<br>注記参照 |  |  |  | 一般公差<br>(GENERAL TOLERANCE)                          |  |  |  |
| DR. 18/OCT/'94           |  |  |  | DE. 18/OCT/'94    |  |  |  | 10mm : ±0.3                                          |  |  |  |
| K.IKEDA                  |  |  |  | K.IKEDA           |  |  |  | 10mm 3mm以下 : ±0.4                                    |  |  |  |
| 19/OCT/'94               |  |  |  | 19/OCT/'94        |  |  |  | 30mm 100mm以下 : ±0.45                                 |  |  |  |
| S.MANABE                 |  |  |  | S.MANABE          |  |  |  | 角 度 : ±3°                                            |  |  |  |
| CHK. 19/OCT/'94          |  |  |  | APP. 19/OCT/'94   |  |  |  | SIZE LOC NUMBER                                      |  |  |  |
| LTR                      |  |  |  | REV. D1           |  |  |  | A3 J C-917338                                        |  |  |  |
| REVISION RECORD          |  |  |  | SCALE 2-1         |  |  |  | SHEET 1 OF 1                                         |  |  |  |

|     |                           |    |     |          |
|-----|---------------------------|----|-----|----------|
| D1  | REVISED PER ECO-11-005030 | RK | HMR | 25MAR 11 |
| LTR | REVISION RECORD           | DR | CHK | DATE     |