



LYNX IGS V2140

Spécifications de sécurité

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR SRC

CERTIFIÉ
ZERO CARBON
PRODUCT
sustainablefuturegroup.com



Pointure

Disponible en tailles :
6 - 13 (39 - 48)

Poids

716 g
basé sur une pointure 8 (42)

Semelle

Sécurité antidérapante garantie grâce à la semelle innovante IGSTM, dotée de grips d'échelle pour travailler en hauteur en toute sécurité et d'une sculpture dispersant l'eau pour une stabilité optimale sur les surfaces glissantes ou souillées.

Tige

Pieds au frais grâce à une tige en nubuck noir huileux/ciré et respirant, une languette à soufflet qui empêche l'eau d'entrer et un col rembourré découpé pour plus de confort lors de la conduite ou de l'utilisation d'échelles.

Semelle intérieure

Le pied reste au sec et au frais grâce à une pompe de talon et des canaux d'aération dissipant la chaleur, tandis que la mousse PU à cellules ouvertes, rebondissante et amortissante, offre un excellent confort et maintien.

Doublure

Les pieds restent secs et frais grâce à la doublure imperméable innovante SympaTex, équipée d'une technologie de contrôle climatique interne.

Garantie

Nous sommes tellement confiants dans la durabilité de nos bottes que nous offrons une garantie standard de 200 jours.

Informations complémentaires

Également disponible en véritable ajustement pour femmes True Women's Fit™.

Description

- Chaussure de randonnée de sécurité imperméable légère avec tige en nubuck noir huileux/ciré
- Les pieds restent secs et frais avec la doublure imperméable et respirante SympaTex
- Les orteils restent protégés grâce à un embout composite
- Sous le pied, sécurité assurée grâce à une semelle intermédiaire composite flexible
- Cette chaussure de randonnée de sécurité est un produit neutre en carbone

Embout

Les pieds sont protégés des objets lourds ou tombés grâce à un embout composite solide mais léger, testé à 200 J.

Semelle intermédiaire de protection

Le pied est en sécurité contre la perforation par objets tranchants grâce à une semelle intermédiaire de haute résistance, légère, en matériau composite anti-perforation, testée à 1100 N.

Norme EN ISO 20345:2011 pour les chaussures de sécurité à usage général.

Caractéristiques	Essai réalisé	Classifications de sécurité					
		S1	S2	S3	S5	SBP	S1P
SB	Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P	Semelle extérieure résistante à la pénétration testée à 1100 N			✓	✓	✓	✓
A	Résistance électrique entre le pied et le sol comprise entre 0,1 et 1000 mégaoHms	✓	✓	✓	✓		✓
E	Absorption d'énergie du talon testée à 20 J	✓	✓	✓	✓		✓
WRU	Tige en cuir résistant à l'eau		✓	✓			
FO	Résistant aux huiles			✓	✓		

Classifications de tests supplémentaires

HRO	Composé de semelle extérieure résistant à la chaleur, testé à 300 °C
CI	Isolation contre le froid : chute de température inférieure à 10 °C lors d'un test à -17 °C
M	Protection métatarsienne – testée à un impact de 100 J
SRA	Antidérapant sur carrelage en céramique avec solution de laurylsulfate de sodium
SRB	Antidérapant sur sol en acier avec glycérol
SRC	Antidérapant pour SRA et SRB

SANTÉ DU PIED

Pour des conseils sur la santé du pied, scannez le code QR.



ENTRETIEN DES BOTTES

Pour des conseils d'entretien des bottes, scannez le code QR.



Si vous ne savez pas si ces bottes sont adaptées à vos besoins et à votre environnement, rendez-vous sur notre outil de recherche de bottes en scannant le code QR et nous vous proposerons les recommandations de nos experts sur la gamme V12.

sales@V12footwear.com
+44 (0)1249 651 900
V12footwear.com