

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 RCA télécommande pour iC60 3P, 4P avec Ti24 230VCA 50Hz

A9C70124W

 Cette option circulaire permet d'éviter 4.499 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de contrôle à distance
Nom de l'appareil	RCA iC60
Composition de contacts de signalisation	1 OF contacts libre de potentiel 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Tension circuit de signalisation	Contact libre de potentiel 24...230 V 0,01...1 A CA Ti24 24 V 100 mA CC

Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance ordre impulsif et ordre maintenu 230 V CA 50/60 Hz Contrôle à distance Ti24 maintenu 24 V CC
Courant d'entrée	5 mA impulsion 5 mA maintenu 5,5 mA maintenu à très basse tension
Durée de l'impulsion	>= 200 ms circuit de commande
Temps de réponse	< 500 ms
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en W	1 W
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Paramétrage	Auto: contrôle à distance autorisé Off: contrôle à distance non autorisé Mode 1: contrôle centralisé Mode 3: contrôle centralisé avec inhibition en local Position A: fermeture autorisé après déclenchement Position B: fermeture non autorisé après déclenchement
Signalisation locale	Clignotant vert DEL: prêt à fonctionner Clignotant orange DEL: non opérationnel
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Pas de 9 mm	7
Hauteur	93 mm
Largeur	63 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	75,5 mm
Poids du produit	430 g
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	10000 cycle
Durée de vie mécanique	10000 cycle
Dispositif de cadenassage	Cadenassable
Longueur de dénudage des fils	Alimentation : 10 mm pour bas connexion Entrée : 10 mm pour bas connexion Sortie : 8 mm pour haut connexion Interface Ti24 : 10 mm pour borne connexion
Couple de serrage	Sortie auxiliaire : 0,7 N.m Alimentation auxiliaire : 1 N.m Entrée auxiliaire : 1 N.m
Interface physique	Ti24
Compatibilité de gamme	Acti9 iC60 Acti9 iC65 Acti9 iMDU adaptateur de tension Modicon PLC
Compatibilité produit	3P ou 4P iC60 3P ou 4P iC65 iMDU PLC

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Catégorie de surtension	II
Tropicalisation	2
Humidité relative	93 % à 40 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,700 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	513,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,210 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	4 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

