

## DCP580P2-QW

Rabot XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless



5035048616284

### Description du produit :

Régime à vide (tr/min) : 0-15000 Largeur de rabotage (mm) : 82 Longueur de la semelle (mm) : 295 Profondeur de coupe max. (mm) : 2 Profondeur de la feuillure (mm) : 9



### Fonctionnalités et avantages du produit :

- Le puissant moteur sans balais permet des performances de rabotage lisse associées à une durée de fonctionnement prolongée
- Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées
- Large tambour à doubles palettes avec des lames TCT pour des finitions de surface de haute qualité
- Le stockage intégré des lames et la clé Torx permettent un changement rapide des lames et réduisent les arrêts
- Important support à l'avant et à l'arrière pour une meilleure stabilité
- Compatible avec le système d'extraction des poussières AirLock
- Coffret TSTAK® VI

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

### Éléments inclus :

- Déflecteur et sac à copeaux (x1)
- Adaptateur d'aspiration (x1)
- Fers réversibles au carbure (x1)
- Guide parallèle (x1)
- Clé Torx (x1)
- Plaque d'alignement de lame (x1)
- Coffret TSTAK VI (x1)
- Chargeur multi-voltage (x1)
- Batteries 5 Ah avec indicateur de charge (x2)

### Specifications techniques :

- Capacité de la batterie [Impérial] : 5 Ah
- Tension : 18 V
- Puissance de sortie : 340 W
- - Profondeur maximale de coupe : 2 mm
  - Largeur de rabotage : 82 mm
  - Diamètre du tambour : 48 mm
  - Longueur du sabot : 295 mm

